

Garant**APMT 180531 TR, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215276 UNI
GTIN	4045197673558
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 9$ mm.

Hjørneradius: 3,1 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	3,1 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 180531 TR
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		