

**Garant****Holdere, cylindriske, HSK-A 63, til skærehoved-Ø D: 16mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	210580 16
GTIN	4045197522870
Artikelklasse	21Z

## Beskrivelse

### Udførelse:

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

**System, rundløbsnøjagtighed  $\leq 10 \mu\text{m}$**  som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

### Bemærk:

**Maksimal fræsedybde** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

## Teknisk beskrivelse

Udv. Ø $d_1$	15,8 mm
Nyttelængde $L_1$	30 mm
Udragende længde, A-mål	56 mm
Til skærehoved-Ø D	16 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	15 Nm
Serie	TopCut
Adapter	HSK-A 63

Indvendig køling	ja
Produkttype	Påskruningsfræser-holder