

Garant**Klinge HSS bredde ap = 3,1 mm, Ø D / antal skær Z: 125/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218444 125/10
GTIN	4045197534200
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklunge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klunge**.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klunge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til Ø D = 200 mm.
HSS-reserveklunger kan efterbestilles som tilbehør.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	XC.. 1125
Monteringskrue- sæt	219985
Skær-Ø D _c	125 mm

Antal skær Z	10
Skaftudførelse	med boring
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Monteringskrue- sæt10 dele	219985
----------------------------	--------