

**Garant****Holder, konisk med indvendig køling, Weldon-skaft, til skærehoved-Ø D: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210567 10
GTIN	4045197557797
Artikelklasse	21Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

**System, rundløbsnøjagtighed  $\leq 10 \mu\text{m}$**  som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

**Bemærk:**

**Maksimal fræsedybde** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

**Teknisk beskrivelse**

Til skærehoved-Ø D	10 mm
Nyttelængde $L_1$	36 mm
Udv. Ø $d_1$	9,8 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	5 Nm
Samlet længde L	90 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Serie	TopCut
Adapter	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja

Produkttype

Påskruningsfräser-holder