

**Garant****Holdere, koniske, SK 40, til skærehoved-Ø D: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210577 25
GTIN	4045197557940
Artikelklasse	21Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.

**System, rundløbsnøjagtighed  $\leq 10 \mu\text{m}$**  som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

**Bemærk:**

**Maksimal fræsedybde** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050 – 210410.

Spændenøgle = nr. 219987.

Indsats til momentnøgle = nr. 219986.

Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

**Teknisk beskrivelse**

Til skærehoved-Ø D	25 mm
Udragende længde, A-mål	113 mm
Udv. Ø $d_1$	24,8 mm
Nyttelængde $L_1$	94 mm
Anbefalet tilspændingsmoment	35 Nm
Holderstørrelse	40 mm
Serie	TopCut
Adapter	SK 40
Indvendig køling	ja

Produkttype

Påskruningsfräser-holder