

SONO  SWISS®**Indsatskar INOX, Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924: 45****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082926 45
GTIN	2050000970603
Artikelklasse	04E

**Beskrivelse****Funktion:**

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

**Passer til :**

Ultralydsrensere nr. 082920.

Maks. bæreevne: 20 kg

Længde, indvendig: 455 mm

Bredde indvendigt: 265 mm

**Teknisk beskrivelse**

passer til nr. 082920; nr. 082922	45
Maks. bæreevne	20 kg
Længde, indvendig	455 mm
Bredde indvendigt	265 mm
Højde indvendigt	195 mm
Produkttype	Indsætningskar

