



## DOVEIQMILL planfræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 125/12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal **produktivitet** takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

#### Reservedel:

Vendeskærplatteskruesæt nr. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	12
Maks. udv. Ø D <sub>maks</sub>	134,4 mm
passende vendeskærsplatter	SYHU0704..
Holdeboring-Ø	40 mm
Serie	DOVEIQMILL
Skær-Ø D <sub>c</sub>	125 mm

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	4,6 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Producentbetegnelse	IQ845 FSY D125-12-40-R07
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	50 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planfræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 5 dele Type 4	229695 4
-----------------------------------	----------