




HELISLOT skivefræser med flange, Ø DC / Zeff: 125/14mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227720 125/14
GTIN	7291075430875
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	125 mm
Serie	HELISLOT
effektivt skærantal Z_{eff}	14
Samlet længde $L_{i alt}$	45 mm
Antal vendeskærplatter	14
Holdeboring-Ø	32 mm

Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	33 mm
Kravelængde L_1	31 mm
Slidsbredde a_p	10 mm
Producentbetegnelse	FDN D125-10-32-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 5 dele Type 3	229695 3
-----------------------------------	----------