

**TDKT 1505PDR, IC845, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226574 ST1400
GTIN	7291075312935
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z	0,21 mm
Antal skift/skær	3
Hjørneradius	0,8 mm
Type	ST1400
Serie	HELI3MILL
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDKT 1505PDR
Geometri	PDR

Producentbetegnelse	HM390 TDKT 1505PDR IC845
Type	IC845
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		