

**SYHU 0704ADN, IC840, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222516 INOX
GTIN	7291075311853
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanten. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånbrydning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,16 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometri	ADN
Producentbetegnelse	IQ845 SYHU 0704ADN IC840
ISO-kode, vendeskærsplatte	SYHU 0704ADN

Type	IC840
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		