



## HELISLOT skivefræser med flange, Ø DC / Zeff: 125/6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227712 125/6
GTIN	7291075311242
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

#### Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Serie	HELISLOT
Holdeboring-Ø	32 mm
Kravelængde $L_1$	30,5 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	6
Antal vendeskærplatter	12
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	45 mm

Skær-Ø $D_c$	125 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	33 mm
Slidsbredde $a_p$	16 mm
Producentbetegnelse	FDN D125-16-32-XN13
Skafatudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229697 1
---------------------	----------