

**JETCROWN spændeskæft, venstre, Skæftstørrelse: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273607 20
GTIN	7291075466201
Artikelklasse	26D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til af- og indstikning med målrettet køling via JET-CROWN hurtigklemmekrone.

Bemærk:

Kan kun bruges sammen med passende JET-CROWN hurtigklemmekrone nr. 279950. Overførsel af kølevæske til spændeskæftet er kun mulig via G 1/8 tomme slangeforbindelse.

Teknisk beskrivelse

Serie	JETCROWN
OAH	55 mm
LB	42 mm
CUTDIA	65 mm
Producentbetegnelse	TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder

