

**HELISLOT skivefræser uden flange, Ø DC / Zeff: 160/9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227722 160/9
GTIN	7291075430844
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	51 mm
Skær-Ø D_c	160 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	16 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	9
Antal vendeskærplatter	18

Serie	HELISLOT
Slidsbredde a _p	12 mm
Producentbetegnelse	SDN D160-12-40-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 3	229695 3
----------------------------------	----------