

**Garant****SNHX 1103 neutral, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218581 ALU
GTIN	4045197656339
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e$  maks.Til slidsbredde  $a_p$ : 5 mm

Type: HU7710

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,1 mm

Fasbredde: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,1 mm
Type	ALU
Fasbredde	0,1 mm
Type	HU7710
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNHX 1103
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	2,7 mm

Til slidsbredde a <sub>p</sub>	5 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning