



## TANGGRIP TNF-IQ skæreindsatser, IC808, Stikbredde w / hjørneradius R: 3/0,3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	274222 3/0,3
GTIN	7291075326161
Artikelklasse	26A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Positiv spånbrøder. Blødt skærende. Optimal spånkontrol og spånevakuering. Lav til middel tilspænding.

**Anvendelse:**

Til aksialstik.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274202 – 274205.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Hjørneradius R	0,3 mm
Stikbredde W	3 mm
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,15 mm/o
Serie	TANG-GRIP

Producentbetegnelse	TNF 3P-IQ IC808
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbrøder	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 150 m/min
Type	IC808
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning