



TANGGRIP TNF-IQ skæreindsatser, IC808, Stikbredde w / hjørneradius R: 4/0,4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	274226 4/0,4
GTIN	7291075439090
Artikelklasse	26A

Beskrivelse

Udførelse:

Positiv spånbyder. Blødt skærende. Optimal spånkontrol og spånevakuering. Lav til middel tilspænding.

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skærholder nr. 274202 – 274205.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	4 mm
Hjørneradius R	0,4 mm
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Tilspænding f	0,06 - 0,12 mm/o
Serie	TANG-GRIP

Producentbetegnelse	TNF 4GN-IQ IC808
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbrøder	GN
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 150 m/min
Type	IC808
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning