



TANGGRIP TNFFH-IQ aksialstikholdere, højre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 150-700mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	274204 150-700
GTIN	7291075310795
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Udførelse:

Med to platteholdere.

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	6 mm
Samlet længde L	150 mm
Indstiksdybde t_{maks}	35 mm
Serie	TANG-GRIP
WF	3,3 mm
WB_2	5,2 mm
Funktionshøjde h_1	24,8 mm
Skafthøjde h_5	32 mm
Producentbetegnelse	TNFFH 150R-6IQ

Længde på udhæng	35 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder