



## TANGGRIP TNFFH-IQ aksialstikholdere, højre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 150-700mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	274204 150-700
GTIN	7291075310795
Artikelklasse	26D

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med to platteholdere.

**Anvendelse:**

Til aksialstik.

**Passer til:**

Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

### Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	6 mm
Samlet længde L	150 mm
Indstiksdybde $t_{maks}$	35 mm
Serie	TANG-GRIP
WF	3,3 mm
WB_2	5,2 mm
Funktionshøjde $h_1$	24,8 mm
Skafthøjde $h_5$	32 mm
Producentbetegnelse	TNFFH 150R-6IQ

Længde på udhæng	35 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder