



PENTACUT PCH 24-34 klemholdere, venstre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 16/24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273925 16/24
GTIN	7291075171952
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937 – 273939.

Teknisk beskrivelse

Skraftstørrelse	16 mm
Serie	PENTACUT
Hovedlængde L_1	19,5 mm
Indstiksdybde t_{maks}	6,5 mm
Samlet længde L	120 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Plattestørrelse	20 mm
Producentbetegnelse	PCHL 16-24
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

