



## PENTACUT PCH-17 klemholdere, højre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 20/17mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273950 20/17
GTIN	7291075389593
Artikelklasse	26D

### Beskrivelse

**Anvendelse:**

Til plant arbejde på emneskuldre til stikbredder på 0,25 mm – 3,18 mm.

**Passer til:**

Skæreforsatser nr. 273956 – 273959.

**Bemærk:**

Til højre holdere skal du anvende højre skæreforsatser, til venstre holdere skal du anvende venstre skæreforsatser.

### Teknisk beskrivelse

Hovedlængde $L_1$	17 mm
Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	4 mm
Serie	PENTACUT
Samlet længde L	120 mm
Skraftstørrelse	20 mm
OAH	25,6 mm
Plattestørrelse	17 mm
Producentbetegnelse	PCHRS 20-17
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Skærholder