



PENTACUT PCH-17 klemholdere, højre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 25/17mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273950 25/17
GTIN	7291075389616
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Anvendelse:

Til plant arbejde på emneskuldre til stikbredder på 0,25 mm – 3,18 mm.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273956 – 273959.

Bemærk:

Til højre holdere skal du anvende højre skæreforsatser, til venstre holdere skal du anvende venstre skæreforsatser.

Teknisk beskrivelse

Serie	PENTACUT
Hovedlængde L ₁	17 mm
Indstiksdybde t _{maks}	4 mm
Samlet længde L	120 mm
Skraftstørrelse	25 mm
OAH	30,6 mm
Plattestørrelse	17 mm
Producentbetegnelse	PCHRS 25-17
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Skærholder