



MINCUT MIFR skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2/8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270426 2/8
GTIN	7291075262520
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse Ø d	8 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	5,5 mm
WF	2,8 mm
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 16 mm
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,06 mm/o
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,1 mm/o
Hjørneradius R	0,2 mm
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 140 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte