



MINCUT MIGR skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 1,5/8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til indvendigt indstik ved lav skæredybde.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	1,5 mm
Plattestørrelse \varnothing d	8 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	2,1 mm
Min. \varnothing D_{min}	9,2 mm
WF	4,7 mm
Tilspænding f drejning	0,03 - 0,1 mm/o
Tilspænding f indstikning	0,01 - 0,03 mm/o
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Hjørneradius R	0,05 mm
Serie	MINCUT

Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	0,5
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,05
Producentbetegnelse	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 140 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte