



MINCUT MEFL skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 3/10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270428 3/10
GTIN	7291075424621
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning udvendigt på tappen.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	9 mm
Tilspænding f indstikning	3,6 mm/o
Tilspænding f plandrejning	0,02 - 0,05 mm/o
Tilspænding f aksialstik	0,02 - 0,06 mm/o
Plattestørrelse $\varnothing d$	10 mm
INSL	24,5 mm
DAXN-DAXX	10 - 100 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT
Producentbetegnelse	MEFL 10-3.00-0.20 IC908

Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte