

Garant**SNHX 1102 neutral, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218571 UNI
GTIN	4045197656322
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for a_e maks.Til slidsbredde a_p : 4 mm

Type: HB7525

Fasbredde: 0,15 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Fasbredde	0,15 mm
Type	HB7525
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNHX 1102
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	2,3 mm
Til slidsbredde a_p	4 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning