

**Foliebånd 150×2500 mm, Messing, Tykkelse: 0,04mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 478740 0,04 |
| GTIN | 4067263105268 |
| Artikelklasse | 42H |

Beskrivelse**Udførelse:**

Disse præcisions-søgerbånd opbevares i kunststofbokse, hvor de let kan rulles ud fra. De enkelte bokse kan sættes sammen til en blok eller en pladsbesparende stabel og beskytter materialet mod snavs.

Messing – materiale-nr. CuZn 37 (CW508L), hårdvalset, blank overflade.

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|----------------|
| Tykkelse | 0,04 mm |
| Fejlgrænse | ±3 µm |
| Materiale | Messing |
| Folielængde | 2500 mm |
| Foliebredde | 150 mm |
| Produktnavnsegenskab | Messing |
| Produkttype | Metalfoliebånd |

