

**Foliebånd 150×2500 mm, Messing, Tykkelse: 0,06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	478740 0,06
GTIN	4067263105275
Artikelklasse	42H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Disse præcisions-søgerbånd opbevares i kunststofbokse, hvor de let kan rulles ud fra. De enkelte bokse kan sættes sammen til en blok eller en pladsbesparende stabel og beskytter materialet mod snavs.

**Messing** – materiale-nr. CuZn 37 (CW508L), hårdvalset, blank overflade.

**Anvendelse:**

**Indstilling** af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse	0,06 mm
Fejlgrænse	±4 µm
Materiale	Messing
Folielængde	2500 mm
Foliebredde	150 mm
Produktnavnsegenskab	Messing
Produkttype	Metalfoliebånd

