



Foliebånd 150×2500 mm, rustfrit stål, Tykkelse: 0,09mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	478720 0,09
GTIN	4067263105398
Artikelklasse	42H

Beskrivelse

Udførelse:

Disse præcisions-søgerbånd opbevares i kunststofbokse, hvor de let kan rulles ud fra. De enkelte bokse kan sættes sammen til en blok eller en pladsbesparende stabel og beskytter materialet mod snavs.

Rustfri – rust- og syrefast specialstål, materiale-nr. 1.4301, koldvalset, fjederkonstant; blank overflade.

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse	±4 µm
Materiale	rust- og syrebestandigt specialstål
Tykkelse	0,09 mm
Folielængde	2500 mm
Foliebredde	150 mm
Produktnavnsegenskab	rustfrit stål

Produkttype

Metalfoliebånd