

**Foliebånd 150×2500 mm, rustfrit stål, Tykkelse: 0,03mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 478720 0,03 |
| GTIN | 4067263105343 |
| Artikelklasse | 42H |

Beskrivelse**Udførelse:**

Disse præcisions-søgerbånd opbevares i kunststofbokse, hvor de let kan rulles ud fra. De enkelte bokse kan sættes sammen til en blok eller en pladsbesparende stabel og beskytter materialet mod snavs.

Rustfri – rust- og syrefast specialstål, materiale-nr. 1.4301, koldvalset, fjederkonstant; blank overflade.

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Fejlgrænse | ±2 µm |
| Materiale | rust- og syrebestandigt specialstål |
| Tykkelse | 0,03 mm |
| Folielængde | 2500 mm |
| Foliebredde | 150 mm |
| Produktnavnsegenskab | rustfrit stål |

Produkttype

Metalfoliebånd