

Garant**Dykfræser 93°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211852 25/3
GTIN	4045197648594
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

Anvendelse:

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
Vendeplatteskruesæt	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Holdegevind M	M12
Skær-Ø D _c	25 mm
passende vendeskærsplatter	VDGT 11T2..
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning a _p	3,5 mm

Rampingvinkel α_{maks}	4,01 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	21,4 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	48 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219801
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9