

**Garant****SNHX 1205 neutral, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218611 ALU
GTIN	4045197532138
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e$  maks.Til slidsbredde  $a_p$ : 10; 14 mm

Type: HU7710

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,1 mm

Fasbredde: 0,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,1 mm
Type	ALU
Fasbredde	0,3 mm
Type	HU7710
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNHX 1205
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	5,4 mm

Til slidsbredde a <sub>p</sub>	10; 14 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning