

Garant**APMT 060220 ER, HB7510, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215652 ST1400
GTIN	4045197673701
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

Hjørneradius: 2 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Tilspænding f_z pr. tand	0,1 mm
Hjørneradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 060220 ER
Type	HB7510
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		