

**Garant****APMT 060204 ER, HB7520, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215656 ST1400
GTIN	4045197601469
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$ .

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,1 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 060204 ER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		