

Garant**APMT 060204 ER, HB7520, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215638 ST900
GTIN	4045197601438
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST900
Tilspænding f_z pr. tand	0,1 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 060204 ER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	340 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		