

**Garant****HiPer-Drill skæreforsatser h7, HB7630, Ø D: 27,75 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 231650 27,75  |
| GTIN                | 4045197640628 |
| Artikelklasse       | 21M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.  
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement  $5 \times D$ .

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basiselement Ø D: 27 mm

Tilspænding  $f$  i INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,28 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Til basiselement Ø D                          | 27 mm     |
| Ø D                                           | 27,75 mm  |
| Tilspænding $f$ i INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,28 mm/o |
| Antal skift/skær                              | 1         |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Type           | HB7630                  |
| Skæremateriale | HM                      |
| Spidsvinkel    | 135 grader              |
| Antal skær Z   | 2                       |
| Produkttype    | Skæreforsats til boring |

---

## Tilbehør

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Torx Plus® skrue Drev 15IP | 231999 15IP |
|----------------------------|-------------|