

**Garant****Kopifræser 0° negativ, med gevind, Ø D / antal skær Z: 12/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212087 12/3
GTIN	4045197549594
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

**Bemærk:**

$a_{p\text{ maks}} = 1,1$  mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,6** med klinge nr. **674252 str. 6IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	11,75 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	20 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Holdegevind M	M8
Ø D <sub>3</sub>	7 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 0501
Antal skær Z	3

Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	5,72 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	19 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,1 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	3,5 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	22 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219802