

Garant**Kopifræser 0° negativ, Weldon-skaft, Ø D: 20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212105 20 |
| GTIN | 4045197192516 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2\text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------|
| Skær-Ø D_c | 20 mm |
| passende vendeskærsplatter | RD.. 1003 |
| Ø D_3 | 10 mm |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 115 mm |
| Skaft-Ø D_s h6 | 20 mm |
| Udhængslængde L_1 | 60 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Antal skær Z | 2 |
| Indvendig køling | ja |
| Cirkulær borefræsning Ø D_{maks} | 38 mm |
| Cirkulær borefræsning Ø D_{min} | 30 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Rampingvinkel α_{maks} | 5,37 grader |
| Ramplinglængde L for α_{maks} | 7,45 mm |
| Cirkulær borefræsning a_p | 2 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader |
| Skaftudførelse | Weldon-skaft |
| Fræser egnet til platteform | rund |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Deling af skærene | ulige |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Kopifræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219804 |