

**Garant****Kopifræser 0° negativ, med gevind, Ø D: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212100 25
GTIN	4045197193599
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

**Bemærk:**

$a_{p\text{ maks}} = 1,5 \text{ mm}$ .

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	35 mm
$\varnothing D_1 \text{ h6}$	12,5 mm
Holdegevind M	M12
$\varnothing D_2$	20,7 mm
Vendeplatteskruesæt	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Skær- $\varnothing D_c$	25 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 0702
$\varnothing D_3$	18 mm
Antal skær Z	5

Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	16,21 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	43 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,5 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,73 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219803
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2