

**Garant****Kopifræser 0° negativ, Weldon-skaft, Ø D: 15Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212090 15L
GTIN	4045197192394
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

**Bemærk:**

$a_{p\text{ maks}} = 1,5 \text{ mm}$ .

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	26 mm
Vendeplatteskruesæt	219803 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	RD.. 0702
Skær-Ø D <sub>c</sub>	15 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	135 mm
Længde, Ø d <sub>1</sub>	80 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	28 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	4,51 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\max}$	6,23 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,5 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	15-28 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219803
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2