

**Garant****APFT 160408 PDTR, HB7720, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215744 ST1400
GTIN	4045197411020
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$ .

Pladetykkelse: 4,76 mm

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,14 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,14 mm
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APFT 160408 PDTR
Type	HB7720
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	4,76 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
GG (G)	egnet	140 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		