

Garant**APEX 160404 PDFR, HB7510, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215720 ALU
GTIN	4045197410900
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Pladetykkelse: 4,76 mm

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,18 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z pr. tand	0,18 mm
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APEX 160404 PDFR
Type	HB7510
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	4,76 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	700 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	350 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		