

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215715 50/5
GTIN	4045197410610
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Vendeplatteskruesæt	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Skær-Ø D _c	50 mm
Antal skær Z	5
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader

Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219812
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0