

**APKT 1604PDER-45, X500, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215780 UNI
GTIN	2050002058224
Artikelklasse	28F

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend kun disse vendeplatter **med skrue nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Ved anvendelse af vendeplatter med $r \geq 3,2$ mm på holdere nr. 215705, 215710, 215715 og 215717 skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	APKT 1604PDER-45
Type	X500
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	------------------	----------------------	-----------------

Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	55 m/min	S
GG (G)	egnet	180 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		