

**Garant****Kopifræser 0° negativ, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/5mm**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212135 35/5   |
| GTIN                | 4045197192745 |
| Artikelklasse       | 210           |

## Beskrivelse

### Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

### Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$ .

## Teknisk beskrivelse

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                 | 28,7 mm               |
| Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>  | 17 mm                 |
| Skær-Ø D <sub>c</sub>            | 35 mm                 |
| Ø D <sub>3</sub>                 | 25 mm                 |
| passende vendeskærsplatter       | RD.. 1003             |
| Samlet længde L <sub>i alt</sub> | 42 mm                 |
| Holdegevind M                    | M16                   |
| Vendeplatteskruesæt              | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Antal skær Z                     | 5                     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Indvendig køling                                    | ja                |
| Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$         | 22,45 mm          |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$  | 60 mm             |
| Cirkulær borefræsning $a_p$                         | 2 mm              |
| Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$               | 1,79 grader       |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 68 mm             |
| Skaftudførelse                                      | med gevind        |
| Fræser egnet til platteform                         | rund              |
| Fræseanvendelse                                     | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse                                     | Rampling          |
| Deling af skærene                                   | ulige             |
| Værktøjsudskiftning                                 | PowerCard         |
| Produkttype   | Kopifræser        |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm        | 211750 3,8  |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele   | 219804      |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |