

Garant**Kopifræser 0° negativ, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212165 66/5
GTIN	4045197406804
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Anvendelse:

Med vendeplatteskruesæt nr. 219800 – til spænding af vendeskærsplatter og låseskiver.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.
 $a_{p\text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Låseskivesæt	219955
Ø D ₃	50 mm
Samlet længde L _{i alt}	50 mm

Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Skær-Ø D_c	66 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 1604
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	116 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	130 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,5 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	45,92 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,4 grader
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Låseskivesæt 10 dele	219955
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7