

**Garant****Kopifræser 0° negativ, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212145 42/4
GTIN	4045197192776
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

**Advarsel:**

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	RD.. 12T3
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Sikringskrue-sæt	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Skær-Ø $D_c$	42 mm

Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	72 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	82 mm
Cirkulær borefræsning a <sub>p</sub>	2,5 mm
Rampinglængde L for α <sub>maks</sub>	26,94 mm
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	1,79 grader
Indstillingsvinkel κ	15-27 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219807
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219805
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP