

**Garant****RDHX 0702 MOTN, HB7505, Type: HART**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212215 HART
GTIN	4045197302441
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Udførelse:**

**Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 1,5$  mm.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,13 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHX 0702 MOTN

Type: HÅRD

## Teknisk beskrivelse

Type	HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 0702 MOTN
Skæremateriale	HM
Type	HB7505
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,13 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning