

Garant**Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215800 25/3 |
| GTIN | 4045197133175 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Anvendelse:****Universalbrug til alle materialer.**

- Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|----------------------|
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 105 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Udhængslængde L_1 | 49 mm |
| Skaft-Ø D_s h6 | 25 mm |
| Skær-Ø D_c | 25 mm |
| passende vendeskærsplatter | AP.. 1003.. |
| Antal skær Z | 3 |
| Ramplinglængde L for α_{maks} | 19,85 mm |
| Cirkulær borefræsning Ø D_{maks} | 48 mm |
| Cirkulær borefræsning Ø D_{min} | 47 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Rampingvinkel α_{maks} | 0,72 grader |
| $\varnothing D_3$ | 22 mm |
| Skaftudførelse | Weldon-skaft |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |
| Fræseanvendelse | Hjørnefræser |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | MTC |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219814 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |