

**Garant****Kopifræser 0° negativ, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212135 32/4
GTIN	4045197193773
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	32 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	42 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Ø $D_3$	22 mm
Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Holdegevind M	M16
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Ø $D_2$	28,7 mm
Antal skær Z	4

Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	19,45 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	54 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	2 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,06 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP