

Garant**Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/3Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215800 32/3L
GTIN	4045197281210
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:****Universalbrug til alle materialer.**

- Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	195 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Udhængslængde L_1	55 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Skær-Ø D_c	32 mm
Antal skær Z	3
Rampinglængde L for α_{maks}	26,85 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	61 mm

Rampingvinkel α_{maks}	0,53 grader
$\varnothing D_3$	29 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP